

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 2525M12
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 20	259031 20
Svirtis Tipas 2	259015 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500