

Garant**QuickTurn tekinimo laikiklis DSSNL 45°, keičiamoms plokštelėms SN., kairinis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Privalumai:**

Keičiamųjų plokštelių keitimas be įrankių. **Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.** Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	49 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	DSSNR/L 2525M12
Varžtas atraminei plokštei	259025 4
Spaustukas	259038 8
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 21
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 4	259025 4
Atraminė plokštelė Tipas 21	259031 21
Spaustukas Tipas 8	259038 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15