

**KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė, Ø DC: 95mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236660 95
GTIN	4047109090538
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštei Ø. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6xD.

**Saugus procesas iki 6xD.****Paskirtis:**

Su centravimo viršūne Nr. 236661 – 236662.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

**Pastaba:**

Atsarginės dalys – pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Centravimo viršūnės dydis	80
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 10IP (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX06T304
Nominalus $\varnothing D$	95
Iškyšos ilgis $L_A$	75 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 80	236662 80
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 80	236661 80
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239655 10IP