

**WNMG 080404, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 252012 CA6525 |
| GTIN | 4960664513222 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 220 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,3 - 2 mm |
| Pastūma f | 0,05 - 0,25 mm/aps, |
| Drožlialaužis | MQ |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Kietlydinys | CA6525 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMG 080404 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui