


WNMG 060408, Rūšis: SP0819

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252084 SP0819
GTIN	2050001938770
Produktų klasė	28A

Aprašymas

WNMG 060408 SP0819 Kietlydinys: SP0819

Drožlialaužis: 4E

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 120 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 150 - 320 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Drožlialaužis	4E
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	150 - 320 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 120 m/min

Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Kietlydinys	SP0819
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui