

Garant**WN. G 080408, Rūšis: HB7215**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7215
GTIN	4045197665690
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7215 Kietlydinys: HB7215

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 5 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 180 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1,5 - 5 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	GM
Pagrindinis naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	180 - 300 m/min

Kietlydinys	HB7215
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui