

Garant**WN. G 080408, Rūšis: HB7415**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7415
GTIN	4045197665713
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mmPastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 70 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	TIM
Pagrindinis naudojimas	S

Kietlydinys	HB7415
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui