


**WNMG 080404, Rūšis: SW05****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 SW05
GTIN	4960664629985
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Pagrindinis naudojimas	Ti
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	SW05
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui