

 **KOMET****KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė, Ø DC: 155mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236660 155
GTIN	4047109090644
Produktų klasė	24L

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštei Ø. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6xD.

**Saugus procesas iki 6xD.****Paskirtis:**

Su centravimo viršūne Nr. 236661 – 236662.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

**Pastaba:**

Atsarginės dalys – pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239655 15IP (6,3 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	152,5 mm

Centravimo viršūnės dydis	115
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX080404
Nominalus $\varnothing D$	155
Iškyšos ilgis $L_A$	90 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Aklinųjų kiaurymių gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236661 115
KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115	236662 115
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239655 15IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600