

**Garant**

## Ištekinimo įrankių rinkinys HM, kairiniai



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260325
GTIN	4045197652775
Produktų klasė	29W

### Aprašymas

Ištekinimo įrankių rinkinys HM ISO kodų laikiklis: E10K SDUCR/L07

ISO kodų laikiklis: E12M SDUCR/L07

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 0702..

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 12 mm

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 15 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 7 mm

### Techninis aprašymas

ISO kodų laikiklis	E10K SDUCR/L07
ISO kodų laikiklis	E12M SDUCR/L07
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	9 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9,6 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11,6 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	12 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269413
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai 10/07 mm	260319 10/07
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai 12/07 mm	260319 12/07