

Garant**Ištekimo įrankių rinkinys HM, kairiniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260325
GTIN	4045197652775
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E10K SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	E12M SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9,6 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Gamykliniai standartai

Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 10/07 mm	260319 10/07
Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 12/07 mm	260319 12/07