

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252015 CA510
GTIN	4960664700592
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WP
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui