

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260318 20/11 |
| GTIN | 4045197652690 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 13,1 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 23,5 mm |
| Laikiklio ISO kodas | E20S SDUCR/L11 |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 18,9 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekimo gylis iki | 8×D |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500