

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	AH10K SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500