

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	20 mm
Laikiklio ISO kodas	AH12M SDQCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	8,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500