

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SDQCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	10 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500