

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1012/07mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260333 1012/07 |
| GTIN | 4045197652997 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 9 mm |
| Laikiklio ISO kodas | AH1012K SDUCR/L07 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Kakliuko plotis L ₄ | 10 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 28 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 15,5 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 11 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Naudingasis gylis T | 5 mm |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |