

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08K SDUCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	7,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500