

Garant**GARANT Master eco laikiklis ištekimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 40, Kiaurymė d2 (H7): 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319235 12
GTIN	4067263108016
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinti HRC 58 $\pm$ 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Perforuotas VDI kotas.
- Su dviem rutuliniais purkštukais.

Privalumai:

- Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
- Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

Paskirtis:

Vidinių ištekimo peilių tvirtinimui.

Pastaba:

Netinka naudoti su pereinamąja įvare.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymė d ₂ (H7)	12 mm
Ø L ₆	75 mm
Ø L ₇	110,5 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø H ₃	21,5 mm

Duomenų lapai

Ø D ₆	83 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Produkto rūšis	VDI ištekimo peilio laikiklis