



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 16/07mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260338 16/07
GTIN	
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11,7 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269022 4
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4