

Garant
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0810/07mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260332 0810/07 |
| GTIN | 4045197652898 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Kakliuko plotis L ₄ | 8 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Galvutės ilgis L ₁ | 22 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 12,5 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 7 mm |
| Laikiklio ISO kodas | AH0810H SDUCR/L07 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 9 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Naudingasis gylis T | 5 mm |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekimo gylis iki | 5×D |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Ašmenys | HSS |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |