

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui