

 **KOMET****KOMET KUB® V464 gręžimo galvutė, Ø DC: 125mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236660 125    |
| GTIN             | 4047109090583 |
| Produktų klasė   | 24L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dešininio pjovimo gręžimo galvutė su keičiamomis plokštelėmis su keičiamų plokštelių lizdais ir ABS® T jungtimi. +5 mm reguliuojamas keičiamų plokštelių įdėklas išorinei pjovimo plokštei Ø. Naudokite su ABS® N ir ABS® T plėtiniais. Saugus procesas iki 6xD.

**Saugus procesas iki 6xD.****Paskirtis:**

Su centravimo viršūne Nr. 236661 – 236662.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 – 237080.

**Tiekimo sudėtis:**

Gręžimo galvutė su įmontuojamomis detalėmis.

**Pastaba:**

Atsarginės dalys – pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ABS® T Ø d                          | 63 mm                |
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 1                    |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Centravimo viršūnės dydis           | 115                  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX06T304                          |
| Išorinis $\varnothing d_1$             | 123,5 mm                            |
| Nominalus $\varnothing D$              | 125                                 |
| Iškyšos ilgis $L_A$                    | 85 mm                               |
| Kotas                                  | ABS                                 |
| Grąžto panaudojimas                    | Aklinųjų kiaurymių gręžimas         |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas skersinis gręžimas          |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Grąžto panaudojimas                    | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu   |
| Vidinis aušinimas                      | taip                                |
| Produkto rūšis                         | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP | 674252 10IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP                           | 239655 10IP |
| KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115                                  | 236661 115  |
| Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm            | 211750 2,8  |
| KOMET KUB® V464 centravimo viršūnė HSS Tipas 115                                  | 236662 115  |