

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	AH12M SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500