



## Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto $\varnothing$ / plokštelių dydžiai: 16/11 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260338 16/11
GTIN	
Produktų klasė	25U

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

### Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L11
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	80 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	14,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269022 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas Tipas 3	269022 3