

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
10/07mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260319 10/07 |
| GTIN | 4045197652713 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Laikiklio ISO kodas | E10K SDUCR/L07 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 7 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 12,5 mm |
| Plokštelės dydis | 7 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 9,6 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 8×D |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500