

**Garant****WN. G 060408, Rūšis: HB7215**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7215
GTIN	4045197665492
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 060408 HB7215 Kietlydinys: HB7215

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 180 - 300 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	K
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	GM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 300 m/min
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,

Kietlydinys	HB7215
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui