

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	16 mm
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R SDQCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500