

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1216/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Kakliuko plotis L ₄	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH1216M SDUCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D

Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500