

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	E12M SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500