

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
1012/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L_4	10 mm
Galvutės ilgis L_1	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	15,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH1012K SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD

Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500