

**WNMG 080404, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui