


WNMG 080408, Rūšis: CA6525

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Drožlialaužis	MQ
Kietlydinys	CA6525

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui