

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	AH10K SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Galvutės ilgis $L_1$	20 mm
Bendras ilgis $L$	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	107,5 laipsniai
Koto Ø $D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500