

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SDUCR/L07
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_3	10 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500