

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	E16R SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500