



Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 25/11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilus pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto $\varnothing D_s$: 25 mm

ISO kodų laikiklis: A25S SDUCR/L11

Reguliuojamas kampas κ : 93 laipsniai

tinkamos keičiamosios plokštelės: DC.. 11T3

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$: 32 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 19 mm

Techninis aprašymas

Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 3
ISO kodų laikiklis	A25S SDUCR/L11
Iškyšos ilgis L_1	125 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	32 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	19 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5xD
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269406
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 3	269022 3