

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragražimo $\emptyset D_{\min}$	16 mm
Laikiklio ISO kodas	AH12M SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_3	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500