

Kilpa, violetinė 1000 kg, Darbinės dalies ilgis: 0,5m**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086240 0,5
GTIN	8718126206757
Produktų klasė	08Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

Apimtis	1 m
Darbinės dalies ilgis	0,5 m
Kilpos plotis	46 mm
Apkrova tiesioginė WLL	1000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	1000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	2000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	1400 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	1020 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa