


Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui