

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	26 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L_3	16 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R SDUCR/L11
Iškyšos ilgis L_1	100 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500