

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 10/07mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	13,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A10K SDUCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500