

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SDQCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	10 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500