

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
25/11 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Iškyšos ilgis L ₁	125 mm
Laikiklio ISO kodas	AH25R SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500