

Garant**Ištekinimo įrankių rinkinys HM, dešininiai****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260324 |
| GTIN | 4045197652751 |
| Produktų klasė | 29W |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Laikiklio ISO kodas | E10K SDUCR/L07 |
| Laikiklio ISO kodas | E12M SDUCR/L07 |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 9,6 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 11,6 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 7 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 9 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 12 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 15 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Paskirtis | dešininiai |
| Ištekinimo gylis iki | 8xD |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7 | 269028 7 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 10/07 mm | 260318 10/07 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis HM Koto Ø / plokštelių dydžiai 12/07 mm | 260318 12/07 |