

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
8/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	E08K SDUCR/L07
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	7,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500