

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	10 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500