

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	AH20R SDQCR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	12,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500