

**Garant**
**Ištekinimo įrankių rinkinys HSS, dešininiai**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260334
GTIN	4045197653055
Produktų klasė	29W

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	AH0810H SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	AH1012K SDUCR/L07
Laikiklio ISO kodas	AH1216M SDUCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	8 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	10 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	12 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 1012/07 mm	260332 1012/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 8/07 mm	260332 8/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 1216/07 mm	260332 1216/07
Ištekimo plokštelės laikiklis HSS Koto Ø / plokštelių dydžiai 0810/07 mm	260332 0810/07

