

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Iškyšos ilgis L ₁	100 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	26 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R SDUCR/L11
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500